



WKT410



Kallysta E/S variateur 2 fils KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système	230 V AC
-----------------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	10 - 40 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Equipement

Nombre de sorties	1
-------------------	---

Type de variateur	Actionneur de variation
-------------------	-------------------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	25 - 300 W
------------------------------------	------------

Puissance du variateur	25 - 300 W
------------------------	------------