



LFF6011049016

**LF, binnenhoek voor goot 60x110 mm, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 83 - 97 |
|------------|---------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 110 mm |

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiaal              | PC-ABS      |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur                  | Verkeerswit |
| RAL-kleur              | 9016        |

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

**Uitrusting**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Geschikt voor**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| LFF 60x110 / LFH 60x110 |  |
|-------------------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

