



LFF6011049016

Ângulo interior variável LFF 60110

Características técnicas

Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 97
----------------	---------

Dimensões

Altura	60 mm
Largura	110 mm

Materiais

Material	PC-ABS
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Adequado para

LFF 60x110	
------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

