




UDAQ125A

Montagedoos vierkant voor droog en nat vloeronderhoud met aluminium top

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Nee
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte	90 mm
Inbouwbreedte	125 mm
Inboulengte	125 mm
Lengte	157 mm
Breedte	125 mm

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Ja

Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
-----------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	15 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Met leidinguitvoer
----------------	--------------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal Schuko-contactdozen	1

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	1
Aantal outlets	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP44