



80960321



IP20

Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.1/Q.3 alu Vellut, vern.**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 58 mm

Larghezza 58 mm

Profondità 10 mm

ImpostazioniModalità di configurazione supportata ETS
easy**Connettività**

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo
doppio**Adatto per**

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì