



80960321



IP20

Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Materiál

Barva Hliník
Kód RAL 9006
Povrchová úprava Sametový
Materiál Termoplast
Povrch Lakované

Rozměry

Výška 58 mm
Šířka 58 mm
Hloubka 10 mm

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne
Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Texty

Potisk Bez potisku
Způsob montáže Upevnění sponami
Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod
Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA
2násobné

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano