



80960329



IP20

Copertura per modulo sensore a tasti doppio KNX - Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciante
-------------------------------	--------------------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

finitura superficiale	Vellutato
-----------------------	-----------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Verniciato
-------------	------------

Serie

Altezza	58 mm
---------	-------

Larghezza	58 mm
-----------	-------

Profondità	10 mm
------------	-------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
-------------------	------------------------

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
---------------	---

Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio
----------	--

Interruttore/pulsante a bilanciante	Per pulsanti a bilanciante Per interruttore di commutazione/invertitore
-------------------------------------	--

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----