



WH27645709C



kallysto.pro ENC compl.: 3x type 23 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Brun

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Marron  
Code RAL 8014  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 94 mm  
Largeur 94 mm  
Profondeur 43 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Profondeur de montage 7 mm

#### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 3

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

#### Textes

Inscription Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée  
Housse Plaque pleine  
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels  
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---