



WH27643300C



kallysto.pro encastré complet: 3x T13, LED d'état, bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui