



WH27645707C



**kallysto.pro ENC compl.: 3x type 23 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Beige  
Code RAL 1015  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 94 mm  
Largeur 94 mm  
Profondeur 43 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

**Textes**

Inscription Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée  
Housse Plaque pleine  
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels  
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---