



VKG433M-KT

**Vision 3-fase groepenkast - 10 groepen, HS, 3x ALS 2P, +K+T**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Uitvoering**

Aantal polen 5

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

**Funcities**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

**Installatie, montage**

Type buis invoer Standaard

**Configuratie**

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

**Capaciteit**

Aantal modules 36

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 400 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 40 A

**Afmetingen**

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 695 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

**Materiaal**

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars 3

**Samenstelling**

Aantal groepen 11

Aantal lichtgroepen 10

Aantal verdelerrijen 3

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 3

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Met contactdoos Nee

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0
Aantal aardlekautomaten 300mA	0

---

**Compatibiliteit**

Fornuisgroep	Ja
--------------	----

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----