



M55469010

T-komad, bezhalogeni, LF/FB 60x230 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	230 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da