



M55469010

T & korsstycke f-vit M5546-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	61 mm
Bredd	230 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 60 °C
-----------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

