




GB080219016

**Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80 mm, prometna bijela**

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Dužina          | 152 mm |
| Širina poklopca | 80 mm  |
| Promjer otvora  | 48 mm  |
| Broj jedinica   | 2      |

##### Konfiguracija

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale) | Okvir 2-struki |
| Preklapanje                                         | Da             |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Da |
|--------------------------|----|

##### Materijali

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada    | Neobrađeno                         |
| Boja      | Prometna bijela                    |
| RAL kod   | 9016                               |

##### Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

#### Ilustracije / crteži

