



UDH2165215

tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 2 165-215mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Długość	428 mm
Minimalna wysokość posadzki	165 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	165 - 215 mm
Rozmiar nominalny	240 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

Sprzęt

Nadaje się do plombowania instalacji	Nie
Z blaszaną podłogą	Nie
Uchwyt montażowy pokrywy	Tak

Materiały

Materiał ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
--------------------------	-------------------

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak

Ilustracje | Rysunki

