



WXF453T

Toma schuko triple para canal, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
-----------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Titanio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico

Dimensiones

Altura	42,50 mm
Anchura	135 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	3
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	50 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP21

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

Características técnicas

Módulo de escritorio

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Si
Conforme con RoHS	Si