



WXF453T

Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 - 250 V |
|---------------|-------------|

Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Titanij           |
| RAL kod         | 9006              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |

Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 42,50 mm |
| Širina                            | 135 mm   |
| Dubina                            | 45 mm    |
| Broj jedinica                     | 3        |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 50 mm    |

Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

Povezivost

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka |
| Vrsta montaže | Uklopna montaža   |

Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |

Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 6 |
|-------------|---|

Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da   |
| Otpornost na udarce IK            | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP21 |

Tekst

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Otisak  | Bez otiska/natpisa             |
| Zaštita | Poboljšana zaštita od kontakta |

Pogodno za

|               |  |
|---------------|--|
| Hager gallery |  |
|---------------|--|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |