



REP502Y



IK07

IP54

**HOME VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Außenbereich Montage auf | Aufputz |
| Innenbereich Montage auf | Aufputz |

**Spannung**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 196 mm |
| Breite | 101 mm |
| Tiefe  | 40 mm  |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|            |   |
|------------|---|
| Montageart | Für Aufputzmontage<br>Für senkrechte Montage<br>Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster |
|------------|---|