



WXF452N

Toma schuko doble para canal, negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

16 A

Tensión

Tensión nominal

250 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-10 - 35 °C

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Materiales

Colour

Negro oscuro

Código RAL

9005

Acabado de la superficie

Brillante

Material

Metal

Plástico

Dimensiones

Altura

42,50 mm

Anchura

90 mm

Profundidad

45 mm

Número de unidades

2

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

50 mm

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Connectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Montaje por clic

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

SCHUKO

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

No

Con lámpara de señal

No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

4

Seguridad

Con protección de contacto mejorada

Sí

Resistencia al impacto IK

IK05

Índice de protección IP

IP21

Funciones

Con iluminación orientable

No

Con iluminación funcional

No

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental

Ficha de datos de producto

WXF452N

Características técnicas

Módulo de escritorio

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí