



FR61FH1

Feuerwehrrauptschalter, universN, bis 250 A, IP55, 950 x 275 x 300 mm

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	300 mm
Tiefe	275 mm

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Ausstattung**

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	400 - 400 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	200 A
-----------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
----------------------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

**Netzform**

Netzform	TN-C
----------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

