

Kabelverteilerschrank, für universN, 845 x 585 x 315 mm

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	845 mm
Breite	585 mm
Tiefe	315 mm

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein
Anzahl Felder	2

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör

**Werkstoff**

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

**Konnektivität**

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------