



47703545

Dvojzásuvka SCHUKO s clonkami, svislá s popis. polem, komplet., IP 55, W.1, šedá

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiál

|       |      |
|-------|------|
| Barva | Šedá |
|-------|------|

|         |      |
|---------|------|
| Kód RAL | 7011 |
|---------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

|          |            |
|----------|------------|
| Materiál | Termoplast |
|----------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Povrch | Neošetřený |
|--------|------------|

##### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 147 mm |
|-------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 76 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 64 mm |
|---------|-------|

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 0 mm |
|----------------------------------------------------|------|

##### Připojení

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Svorka zástrčky |
|------------------------|-----------------|

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Průřez vodiče | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------|---------------------------|

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

##### Konektivita

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Typ připojení | Zásuvná přípojka |
|---------------|------------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
|-----------------------------------------|--------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Otočná středová vložka | Ne |
|------------------------|----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Se zavěšeným víkem | Ano |
|--------------------|-----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem | Ne |
|--------------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Se signálním světlem | Ne |
|----------------------|----|

|       |    |
|-------|----|
| Zámek | Ne |
|-------|----|

##### Příslušenství

|               |     |
|---------------|-----|
| Popisové pole | Ano |
|---------------|-----|

##### Kryt, dveře

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Typ víka | Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze |
|----------|-----------------------------------------------------------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

##### Bezpečnost

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne |
|-----------------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK05 |
|------------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP55 |
|-----------------|------|

---

**Funkce**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

**Texty**

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Potisk        | Bez potisku                               |
| Kryt          | Kompletní pouzdro                         |
| Zapojení      | Zkompletované vydrátované přístroje       |
| Ochrana       | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                  |
| Popis         | S polem pro popis                         |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |