



REQ006X



#### Aussenstation AUDIO, 6 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5 x 295,8 x 2 mm

##### Technische Eigenschaften

###### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	6
------------------	---

###### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

###### Abmessungen

Abmessungen	295.80 x 133.50 mm
Höhe	295.80 mm
Breite	133.50 mm
Tiefe	25 mm

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

###### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

###### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----