



EC154M

**Energiezähler MID einphasig, 2 Tarif, Direktmessung 63A**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart

1P+N

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

63 A

**Kapazität**

Anzahl Module

3

**Konnektivität**

Anschlussart

Direktanschluss

**Abmessungen**

Höhe

90 mm

Breite

52,50 mm

**Ausstattung**

Art des Impulsgebers

Elektrisch

**Kompatibilität**

Geeignet für

Bezug

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Messung**

Messsystem

Direktmessung

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 60 Hz

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung

1

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

B

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA

1,30 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0,20 W

**Elektrischer Strom**

Maximaler Strom im Messstromkreis

63 A

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja