



WH26150104C



kallysto.trend encastré complet: Interrupteur S3 et poussoir Anthr.

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Dimensions 94 x 94 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Interrupteur va-et-vient S3 / Poussoir, va-et-vient

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui