




WH26150109C



kallysto.trend UP komplett: Druckschalter S3 und Druck-Impulstaster Braun

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 94 x 94 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja