



3315397003



Toma USB / audio 3,5 mm., K.5, aluminio

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	USB
Número de conexiones	2

Frecuencia

Audiofrecuencia	20 - 20 Hz
-----------------	------------

Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	36,40 mm
Profundidad del montaje	24,90 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Equipo

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

Características técnicas

K.x	
-----	--

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí