




11371929

**Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Höhe            | 56 mm    |
| Breite          | 56 mm    |
| Tiefe           | 16,30 mm |
| Achsdurchmesser | 4 mm     |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Texte**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Aufdruck   | Mit Aufdruck Symbol Schweiß |
| Montageart | Für Schraubbefestigung      |

**Geeignet für**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |