



EH771



IP20



Elektromechanische Schaltuhr 72X72 mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

Glühlampenlast 1000 - 1000 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle 1

Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Kapazität

Anzahl Module 4

Abmessungen

Höhe 72 mm

Breite 72 mm

Tiefe 48,50 mm

Texte

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Für Aufputzmontage

Belastbarkeit

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 50000

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Leistung

Verlustleistung bei Volllast 1 W

Einstellungen

Programmzyklen Programmzyklen: 1 x 7 Tage