



EH771



Elektromechanische Schaltuhr 72X72 mit Gangreserve Wochensuhr 1W 16A

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle

1

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs

0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen

1000 W

Glühlampenlast

1000 - 1000 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle

1

Anschluss

Anzahl der Kontakte

1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 6 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 50 °C

Kapazität

Anzahl Module

4

Abmessungen

Höhe

72 mm

Breite

72 mm

Tiefe

48,50 mm

Texte

Schaltart/Variante

Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart

Für Aufputzmontage

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1

50000

Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Leistung

Verlustleistung bei Volllast

1 W

Einstellungen

Programmzyklen

Programmzyklen: 1 x 7 Tage