



M-T3018

Porte en tôle d'acier IP40 300x1800 (lxh) laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1696 mm |
| Largeur | 295 mm |
| Profondeur | 20 mm |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Type de porte | Butée de porte |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
|-------------------------|------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |