



WH11150305A

basico: Druckschalter S3 und Leuchttaster A-R mit Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9005 |
|------------|------|

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Duroplast |
|-----------|-----------|

| | |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 50 x 58 mm |
|-------------|------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
|--------------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
|-----------------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Beleuchtung | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone |
|-------------|-------------------------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|