



WH23100100Q



## kallysto AP komplett: Druckschalter S1(3+3) Ultraweiss

### Technische Eigenschaften

#### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

#### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

#### Abmessungen

Abmessungen 88 x 88 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stossfestigkeit IK IK04

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

#### Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja