



WH23100100Q



kallysto apparent complet: Interrupteur S1(3+3) Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur de montage 59 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2x inverseurs

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Type de raccordement Avec raccord à ressort

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
