



BRS651701B9016

**Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	120 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	10070 - 10070 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	23
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm
--------------------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Verkehrsweiss
RAL Nummer	9016

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Mit Kabelhaltekammer	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

