



HCB250H

**Lasttrennschalter Baugröße x250 3polig 250A**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	3 kA

**Architektur**

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm <sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	800 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	8000 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Funktionen**

Auslöseeinheit	Schalter
----------------	----------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja