

**Kompletschrank 1ZP/SG/VF-6rh,univ.Z,950x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,Thüringen**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	6
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld	Steuerleitungsklemme

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorrieber

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Kapazität**

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

Abbildungen | Zeichnungen

