



LF6019047030

Ângulo interior LF 60190

Características técnicas

Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

Modo de configuração

Área de ângulo	90 - 90
----------------	---------

Dimensões

Altura	61 mm
Largura	190 mm

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Cinza pedra
Código RAL	7030

Índice de proteção

Resistência ao impacto IK	IK07
---------------------------	------

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Adequado para

LF 60x190	
-----------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim