



WH36180405A

robusto Interrupt. rotatif S1/1 p/ 0-1-2-1&2 / + face IP55 pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 31.4 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur double 1/1-pôle

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui