



FWKP601507VERZ

**Längenanpassstück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Feuerwiderstandsklasse | EI90 |
|------------------------|------|

**Architektur**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
|--------------------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                        | 60 mm                       |
| Innenhöhe                   | 55 mm                       |
| Breite                      | 150 mm                      |
| Innenbreite                 | 145 mm                      |
| Maß a                       | 75 mm                       |
| Maß b                       | 50 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 7975 - 7975 mm <sup>2</sup> |

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

**Werkstoff**

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

**Geeignet für**

|                 |  |
|-----------------|--|
| FWK plus 60x150 |  |
|-----------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

