



TXA101_OK



easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart AC

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Mehrfach-Schnittstellen

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus easy

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite 41,50 mm

Abmessungen 33 x 41.50 mm

Tiefe 10 mm

Texte

Beschriftung Mit Beschriftungsfeld

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig