



TXA101_OK



VALIGIA KNX PER PROGRAMMAZIONE EASY TJA670 + TXA114 + ACCESS POINT IP WIFI

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server Sì

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia multipla

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata easy

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Serie

Larghezza 41,50 mm

Serie 33 x 41.50 mm

Profondità 10 mm

Testo

Etichettatura Con campo di scrittura

Connettori a jack Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compatibile