



TXA101_OK



Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ano
---------------	-----

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Konektivita

Typ sběrnicevého systému rozhraní/mediální brány	Více rozhraní
--	---------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	easy
-----------------------------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Šířka	41,50 mm
-------	----------

Rozměry	33 x 41,50 mm
---------	---------------

Hloubka	10 mm
---------	-------

Texty

Popis	S polem pro popis
-------	-------------------

Konektory jack	Se 2 konektory USB typu B kompatibilními s USB 2.0
----------------	--