



TXA101_OK



Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server Ano

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Typ napájecího napětí AC

Konektivita

Typ sběrnicevého systému rozhraní/mediální brány Více rozhraní

Nastavení

Podporovaný režim nastavení easy

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Vybavení

Počet kanálů 1

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Rozměry

Šířka 41,50 mm

Rozměry 33 x 41,50 mm

Hloubka 10 mm

Texty

Popis S polem pro popis

Konektory jack Se 2 konektory USB typu B kompatibilními s USB 2.0