



ΤΧΑ101_OK



ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EASY LINK ME DOMONEVA BASIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web Ναι

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων Πολλαπλή διεπαφή

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης easy

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Διαστάσεις

Πλάτος 41,50 mm

Διαστάσεις 33 x 41.50 mm

Βάθος 10 mm

Κείμενο

Επιγραφή Με πεδίο επιγραφής

Βύσματα, θύρες Με 2 βύσματα USB τύπου B, συμβατά με USB 2.0