



EH711



**Interr. horário 1c 24h s/ res 72x72**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Potência**

Potência lâmpadas incandescentes 1000 - 1000 W

**Conexão**

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

**Capacidade**

Número de módulos 4

**Dimensões**

Altura 72 mm

Largura 72 mm

Profundidade 49 mm

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue 110 - 230 V

**Modo de configuração**

Ciclos do programa Ciclo de programas: 24 horas