



LFH4006009016

**Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm verkehrweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1500 - 1500 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)

7

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklemme	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

