



20261404

### Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 alu, matt

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	5 A
-----------	-----

##### Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

#### Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

#### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47,50 mm

#### Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

#### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Bimetall

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

#### Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

#### Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja