



WH36600805Q

robusto Feucht AP Gr.1 komplett: Steckdose Typ 23 SIDOS FI 30mA IP21 Schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	82.8 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	82.8 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Vorbestückt mit	Steckdose
-----------------	-----------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

**Geeignet für**

robusto Aufputz