



30863532

Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Bijelo
Obrada površine	Sjajno Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	50 x 50 mm
Ugrađena dubina	12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Tekst

Vrsta veze	Sa N-klemom Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Sa plavim LED 230 V Za osvjetljenje